

专门用于固定薄透镜的镜架。

- 可方便经济地固定本公司制造的单凸透镜。
- $\phi 12.7\text{mm}$ 到 $\phi 50.8\text{mm}$, 共备有6种尺寸的标准产品。
- 螺纹环是金属材料的, 不象树脂, 没有发生的风险。



信息

- ▶ 不附带立柱。请另外选购RO或PST系列产品。
▶ 参照网页 目录编号 W6052, ▶ 参照网页 目录编号 W6039
- ▶ 如使用PST, 而且希望按照英寸调整光轴高度的话, 欢迎选用调整板PS-SP。 ▶ 参照网页 目录编号 W6042
- ▶ 螺纹尺寸转换件 (AND), 可变换LHG-30、LHG-50、LHG-50.8的固定螺纹规格为M4或8-32UNC。 ▶ 参照网页 目录编号 W6078


注意

- ▶ 此型号没附带树脂垫圈。假如您担心您固定的透镜会受伤的话, 请另外选购树脂垫圈, 夹在螺纹环 (DR系列) 之间一起使用。 ▶ 参照 C041
- ▶ LHG-12.7, LHG-20, LHG-25.4不能和M6的立柱配合使用。请使用支柱 (PST) 或M4的立柱 (ROC)。
▶ 参照网页 目录编号 W6039, ▶ 参照网页 目录编号 W6052




外形图

LHG-12.7/20/25.4



型号	ϕA (mm)	ϕB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ϕG (mm)	J (mm)
LHG-12.7	$\phi 12.7$	$\phi 11.5$	M13.55 \times 0.75	12.7	3.5	7.5	$\phi 17.5$	7
LHG-20	$\phi 20$	$\phi 17.5$	M20.85 \times 0.75	20	5	10	$\phi 25$	12
LHG-25.4	$\phi 25.4$	$\phi 23$	M26.25 \times 0.75	20	5	10	$\phi 30$	12

LHG-30/50/50.8



型号	ϕA (mm)	ϕB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ϕG (mm)	J (mm)
LHG-30	$\phi 30$	$\phi 27$	M30.85 \times 0.75	25	5	10	$\phi 35.5$	12
LHG-50	$\phi 50$	$\phi 46$	M50.85 \times 0.75	35	6.5	12.5	$\phi 55.8$	20
LHG-50.8	$\phi 50.8$	$\phi 47$	M51.65 \times 0.75	35	6.5	12.5	$\phi 55.8$	20

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	适用光学器件的尺寸		有效直径 ϕB (mm)	C	光轴高度 D (mm)	自重 (kg)
	外径 ϕA (mm)	厚度 (mm)				
LHG-12.7	$\phi 12.7$	2 5.4	$\phi 11.5$	M13.55 P0.75	12.7	0.0032
LHG-20	$\phi 20$	2 7	$\phi 17.5$	M20.85 P0.75	20	0.0088
LHG-25.4	$\phi 25.4 / \phi 25$	2 7	$\phi 23$	M26.25 P0.75	20	0.0085
LHG-30	$\phi 30$	2 7	$\phi 27$	M30.85 P0.75	25	0.012
LHG-50	$\phi 50$	2 9	$\phi 46$	M50.85 P0.75	35	0.0263
LHG-50.8	$\phi 50.8$	2 9	$\phi 47$	M51.65 P0.75	35	0.024